



## Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolgi z narebričenjem, Število izvijačev: 9



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	627191 9
GTIN	7610733265282
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.

Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

#### Prednosti:

Narebričenje v skladu s standardom ISO 13444, tip B, izboljšuje oprijemljivost v mokrem in naoljenem okolju in s tem povečuje varnost.

#### Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627190: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

### Tehnični opis

Pakiranje	Držalo iz umetne mase
Število izvijačev	9
Mere ključa	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Mere zeva ključa	metrični
Oznaka proizvajalca	Kotni izvijač Safety
Material	Posebno jeklo PB Swiss Tools
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom

Površina	kromirani
Izvedba držala	okrogli, narebričeni
Barvna koda	ne
Steblo s prevleko iz umetne mase	ne
Okrogla glava na daljšem kraku	da
100-stopinjski kot	ne
Dolga izvedba	da
Vrsta izdelka	Izvijač

## Pribor

Ključ za notranji 6-kotnik, dolgiz narebričenjem 6-kotnik 6 mm	627190 6
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgiz narebričenjem 6-kotnik 8 mm	627190 8
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgiz narebričenjem 6-kotnik 2,5 mm	627190 2,5
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgiz narebričenjem 6-kotnik 10 mm	627190 10
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgiz narebričenjem 6-kotnik 5 mm	627190 5
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgiz narebričenjem 6-kotnik 4 mm	627190 4
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgiz narebričenjem 6-kotnik 3 mm	627190 3
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgiz narebričenjem 6-kotnik 2 mm	627190 2
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgiz narebričenjem 6-kotnik 1,5 mm	627190 1,5
Držalo iz umetne mase za ključe za notranji 6-kotnik Število vpenjal 9	627255 9