



## Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 21-delna, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630268 6
GTIN	4062406230197
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8  
in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 4 kosi art. 631720 vel. 3; 4; 5; 6

T-ročaj: 1 kos, podoben art. 633029 vel. 116

Natični ročaji: 1 kos, art. 632840 vel. 150

Verlängerung: 1 kos, art. 632420 vel. 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 47 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6 mm

## Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	257 mm
Širina	149 mm
Višina	47 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632420 150
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631020 8
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632090 1/4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski kratki 6-kotnik 3 mm	631720 3
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631020 13
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631020 7
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631020 12
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631020 10
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 150	632840 150
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631020 11
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631020 4
Vložek iz trde pene za garnituro 630268	630324 630268
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631020 6
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631020 9
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631020 5,5

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski kratki 6-kotnik 6 mm	631720 6
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633520 1/4
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631020 4,5
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631020 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski kratki 6-kotnik 4 mm	631720 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski kratki 6-kotnik 5 mm	631720 5
Sistemska škatla Tip 2	630323 2