



## Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 22-delna, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	638168 6
GTIN	4062406230845
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M20 in za vžigalne svečke.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 15 kosov, art. 642220 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadni ključi za vžigalne svečke: 2 kosa, podobni art. 642450 vel. 16; 20,8

T-ročaj: 1 kos, art. 641320 vel. 295

Podaljški: 2 kosa art. 641020 vel. 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641620 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640190 vel. 1/2

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 62 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-30 mm

### Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	22
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-30 mm
Mere zeva ključa	metrični
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	407 mm
Širina	227 mm
Višina	62 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Sistemska škatla Tip 4	630323 4
Vložek iz trde pene za garnituro 638168	630324 638168
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641020 255
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642220 13
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642220 19
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642220 24
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642220 21
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642220 10
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642220 27
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642220 16
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642220 17
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642220 12
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641020 130
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641620 1/2
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642220 22
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642220 11

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642220 18
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642220 30
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642220 14
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642220 15
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641320 295