



## Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 31-delna, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	638016 6
GTIN	4018754260805
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** po DIN 3122/3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642200.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M18.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

#### Obseg dobave:

Nasadni ključi: 17 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 8 kosov, art. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300

Podaljški: 3 kosi, art. 641000 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

### Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-32 mm
Število delov	31
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Dolžina	454 mm
Širina	253 mm
Višina	64 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm	643200 7
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643200 12
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641600 1/2
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643200 10
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641000 75
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 300 mm	641300 300
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643200 5
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641000 130
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643200 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643200 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643200 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643200 14

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm

641000 255