



## Garnitura vijačnih nastavkov IMPAKTOR, za vijačnike IMPACT, 30-delna



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	674136
GTIN	4013288156778
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Izbrana kakovost jekla, postopek kaljenja, postopek izdelave in specialne geometrije omogočajo izjemne rezultate pri uporabi na vijačnikih IMPACT. V povezavi z diamantno prevleko (bistveno zmanjšuje sile za izrivanje nastavka iz glave vijaka) in torzijsko cono je možna tudi do petkrat **daljša življenjska doba** v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki.

#### Uporaba:

Vijačniki IMPACT s svojo funkcijo vrtenja in udarjanja ustvarjajo zaporedje impulzov, ki jih „običajni vijačni nastavki“ ne zdržijo dolgo. Vijačni nastavki IMPAKTOR so zasnovani specialno za uporabo na udarnih vijačnikih in odvisno od intenzivnosti vijačenja dosežajo večkratno življenjsko dobo običajnih vijačnih nastavkov.

#### Vsebina:

Vijačni nastavki IMPAKTOR, C 6,3, za Phillips: 2 kosa vel. 1; 3 kosi vel. 2; 2 kosa vel. 3

Vijačni nastavki IMPAKTOR, C 6,3, za Pozidriv: 2 kosa vel. 1; 3 kosi vel. 2; 2 kosa vel. 3

Vijačni nastavki IMPAKTOR, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 1 kos vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki IMPAKTOR, C 6,3, za notranji Torx®: 1 kos vel. TX10; TX15; 2 kosa vel. TX20; 3 kosi vel. TX25; 2 kosa velGr. TX30; TX40

1 spojno držalo IMPAKTOR: Vel. 6,3R z obročnim magnetom

### Tehnični opis

## Podatkovni list

Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Oznaka proizvajalca	Bit-Check 30 Impaktor 1
Dolžina vijačnega nastavka	25 mm
Število delov	30
Orodje za upravljanje	ne
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

### Pribor

Spojno držalo IMPAKTOR za vijačne nastavke IMPAKTOR C  
6,3 6-kotno držalo 6,3R mm

674100 6,3R