



Garnitura vijačnih nastavkov BiTorsion 61-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675950
GTIN	4013288179937
Razred artikla	63H

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675510, 1 kos vel. 1/25; 2 kosa vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675520 2 kosa vel. 1/25; 8 kosov vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675530, 1 kos vel. 1/25; 2 kosa vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: 2 kosa vel. 1; 8 kosov vel. 2; 1 kos vel. 3

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 3 kosi vel. 2,5; 3 kosi vel. 3,0; 3 kosi vel. 4,0; 2 kosa vel. 5,0

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675550 3 kosi vel. TX10; 2 kosa vel. TX15; 4 kosi vel. TX20; 4 kosi vel. TX25; 2 kosa vel. TX30; 1 kos vel. TX40

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
-----------------	------------------

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Oznaka proizvajalca	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Dolžina vijačnega nastavka	25 mm
Število delov	61
Barvna koda	da
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K	675020 6,3K
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion z diamantno prevleko Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675530 1/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion z diamantno prevleko Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675510 2/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675520 2/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion z diamantno prevleko Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675530 2/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion z diamantno prevleko Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675530 3/25
	675510 3/25

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion z
diamantno prevleko Velikost križne zareze/celotna dolžina
3/25 mm

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil
Torx® TX30

675550 TX30

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil
Torx® TX40

675550 TX40

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion z
diamantno prevleko Velikost križne zareze/celotna dolžina
1/25 mm

675510 1/25

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil
Torx® TX10

675550 TX10

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion
Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm

675520 3/25

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion
Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm

675520 1/25

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil
Torx® TX25

675550 TX25