



Naprava za predhodno nastavitev, Tip: VG1/US



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Razred artikla	31E

Opis

Izvedba:

- 15-colski zaslon na dotik, intuitivno in preprosto upravljanje prek simbolov.
- V podnožju naprave je vgrajena priprava za umerjanje.
- Prostor za odlaganje.
- Hitro sočasno oz. posamično nastavljanje v obeh oseh (x/z).
- Fino nastavljanje v obeh oseh (x/z).
- Vreteno z indeksom $4 \times 90^\circ$ in zavoro.

Uporaba:

Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju / proizvodnem otoku.

Obseg dobave:

Vklj. s pripravo za umerjanje v podnožju, tipkovnico, odlagalno pločevino, čistilnikom rezilnih robov in programsko opremo za merjenje v vseh bistvenih tujih jezikih.

Dodatni pribor:

- **Podstavna omara art. 354767.**
- **Reducirni trni art. 354771/4773/4775/4777/4779.**
- **Tiskalnik nalepk art. 085505 vel. LW450 (DYMO).**
- **Etikete art. 085565.**

Napotek:

Slika se lahko razlikuje od originala.

Osnovno držalo: SK50

Hitra nastavitev: Elektromagnetna

Merilni postopek: Obdelava slike, 15-colski zaslon na dotik

Krmiljenje merjenja: PC-merilna elektronika

Merilno območje X: 400 mm
Merilno območje Z: 500 mm

Tehnični opis

Širina podnožja	860 mm
Krmiljenje merjenja	PC-merilna elektronika
Globina	590 mm
Osnovno držalo	SK50
Merilno območje Z	500 mm
Hitra nastavitvev	Eletromagnetna
Merilni postopek	Obdelava slike, 15-colski zaslon na dotik
Obremenitev vretena	100 kg
Merilno območje X	400 mm
Masa	150 kg
Višina	1060 mm
Celotna širina	1500 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Pribor

Reducirni trn SK50 / HSK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir HSK 50/H50	354776 50/H50
Reducirni trn SK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V30	354774 50/V30
Garnitura etiket za naslove, bele barve Višina etikete × širina etikete 28X89 mm	085565 28X89
Reducirni trn SK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V20	354774 50/V20

Čistilnik rezilnih robov/položajna masa za gnetenje	354788
Reducirni trn SK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V25	354774 50/V25
Reducirni trn SK50 / HSK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir HSK 50/H100	354776 50/H100
Reducirni trn SK50 / PSC63 Osnovni vpenjalni trn SK/reducir PSC 50/C63	354778 50/C63
Reducirni trn SK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V16	354774 50/V16
Reducirni trn SK50 / HSK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir HSK 50/H63	354776 50/H63
Reducirni trn SK50 / SK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir SK 50/30	354772 50/30
Naprava za merjenje sredine vrtenja	354785
Reducirni trn SK50 / HSK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir HSK 50/H40	354776 50/H40
Garnitura etiket za naslove, bele barve Višina etikete x širina etikete 36X89 mm	085565 36X89
Reducirni trn SK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V50	354774 50/V50
Reducirni trn SK50 / SK Osnovni vpenjalni trn SK/reducir SK 50/40	354772 50/40
Tiskalnik etiket LabelWriter Tip LW450	085505 LW450
Reducirni trn SK50 / VDI Osnovni vpenjalni trn SK/reducir VDI 50/V40	354774 50/V40
Podstavna omara za VG1 art. 354760	354765
Čistilo za ravne zaslone, Flatscreen Cleaner	083026
Prevleka za zaščito pred prahom, 2-delna Tip 1	354789 1