


**Garant****Garnitura vzporednih podlog, Dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	366702 200
GTIN	4045197799302
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

GARANT – **precizna izvedba**. Toleranca para  $\leq 0,004$  mm, toleranca širine/višine  $\leq 0,007$  mm, izredno natančna ravnost in pravokotnost. Shranjeno v posebnem stojalu iz umetne mase.

Trdota: 60 HRC.

**Fino brušene v paru.****Uporaba:**

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali v priprave.

**Vsebina:**

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

**Napotek:**

Vel. 125–200: Korak 1 mm; vse velikosti razen 9 mm na voljo.

Za nadomestno držalo glejte seznam nadomestnih delov. V koraku 1 mm (razen 9 mm), sicer je mogoče doseči vse mere.

**Tehnični opis**

Dolžina	200 mm
Število letov	24 par

Opis oblike	ravna
Opis oblike	pravokotna
Opis oblike	vzporedna
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

## Pribor

Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 14X27 mm	366726 14X27
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 12X40 mm	366726 12X40
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 12X35 mm	366726 12X35
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 8X31 mm	366726 8X31
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 8X11 mm	366726 8X11
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 12X15 mm	366726 12X15
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 10X33 mm	366726 10X33
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 10X38 mm	366726 10X38
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 8X26 mm	366726 8X26
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 10X13 mm	366726 10X13
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 8X16 mm	366726 8X16
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 10X23 mm	366726 10X23
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 8X21 mm	366726 8X21

Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 14X22 mm	366726 14X22
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 14X32 mm	366726 14X32
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 10X18 mm	366726 10X18
Stojalo iz umetne mase za vzporedne podloge Tip 125-200	366701 125-200
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 10X28 mm	366726 10X28
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 12X25 mm	366726 12X25
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 8X36 mm	366726 8X36
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 14X42 mm	366726 14X42
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 14X37 mm	366726 14X37
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 12X20 mm	366726 12X20
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 14X17 mm	366726 14X17
Vzporedne podloge, par, zaart. 366702 vel. 200 Širina×višina 12X30 mm	366726 12X30