

ESD-garnitura za finomontažo, Število orodij: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	973225 9
GTIN	2050002041974
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v ESD-vložkih iz trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen ESD-vložek iz trde pene art. 973200 vel. 973225: 1 kos
Ploščati ESD-izvijač za elektroniko WERA št. 669900 vel. 1,8; 2,5: po 1 kos
ESD-izvijač za elektroniko za profil Phillips WERA art. 669905 vel. 00; 0; 1: po 1 kos
KNIPEX ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko koničaste št. 726437 vel. 115: 1 kos
ESD-stranske ščipalne klešče za elektroniko KNIPEX art. 726660 vel. 125: 1 kos
ESD-koničaste klešče za elektroniko KNIPEX art. 727196 vel. 115: 1 kos
ESD-pinceta HOLEX, koničasta, art. 727520, vel. AMB: 1 kos

Tehnični opis

Širina	250 mm
Število orodij	9
Globina	300 mm
Globina v G	12

Širina v G	10
Izvedba	Z garnituro orodja
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×12
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene, prazen, za garniture orodjaESD primeren za garnituro vložkov iz trde pene 973225	973200 973225
Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA Material AMB	727520 AMB
Stranske ščipalne klešče za elektroniko, zrcalno polirane, koničasta glava Celotna dolžina 115 mm	726437 115
Izvijač za elektroniko za profil PhillipsESD Velikost križne zarez 0	669905 0
Izvijač za elektroniko za profil PhillipsESD Velikost križne zarez 1	669905 1
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro, ESD Širina konice b 1,8 mm	669900 1,8
Koničaste klešče za elektronike Celotna dolžina 115 mm	727196 115
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro, ESD Širina konice b 2,5 mm	669900 2,5
Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji Celotna dolžina 125 mm	726660 125
Izvijač za elektroniko za profil PhillipsESD Velikost križne zarez 00	669905 00