



Ventilatorski dihalni aparat Jupiter™



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097280
GTIN	4054596068940
Razred artikla	04G

Opis

Izvedba:

Sistem za zaščito dihal brez omejitve časa uporabe. Ventilatorski sistem Jupiter™ zagotavlja dovajanje čistega zraka za dihanje **brez napora pri dihanju** in se lahko enostavno nastavi na različne delovne pogoje. Ploščata izvedba je primerna za tesna delovna mesta. Nenehen nadzor stanja napolnjenosti akumulatorja in pretoka zraka do dihalnega dela. Pri nepravilnostih se takoj sprožita zvočno in optično opozorilo. Preprosta uporaba in vzdrževanje.

Uporaba:

Zaščita pred škodljivim in rakotvornim prahom, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi do 10-kratne mejne vrednosti. Zaščita pred organskimi plini in parami z vreliščem > 65 °C in koncentracijo do 0,5 vol. %.

Obseg dobave:

- Ventilatorska enota Jupiter™ z udobnim nosilnim trakom, ki se lahko dekontaminira.
- Indikator zračnega pretoka in enota za kalibriranje.
- Par kombiniranih filtrov A2P proti organskim plinom in param ter delcem.
- Par predfiltrov.
- Zračna cev BT30, z nastavljanjem dolžine.
- NiMH-akumulator s časom delovanja pribl. 8 ur in polnilnik akumulatorjev.

Napotek:

Garnitura za ventilatorski dihalni aparat Jupiter™ se dobavi **brez naglavnega dela**.

Oznaka proizvajalca: JPRTU1

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	JPRTU1
Serija	Jupiter
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Nikelj-kovinski hidrid
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Pribor

Lahka kapuca za enkratno uporabo Barva WHITE	097282 WHITE
Filter za delce, par s pokrovom filtra Filter P	097292 P
Garnitura predfiltrov 120-delna Filter VF	097290 VF
Naglavni del s čelado siva Oznaka proizvajalca	097288
Lahka kapuca za enkratno uporabo Barva GREY	097282 GREY
Pribor za ventilatorski dihalni aparat Jupiter™ Tip COVER	097197 COVER
Pribor za ventilatorski dihalni aparat Jupiter™ Tip TUBE	097197 TUBE