



Garnitura izvijačev za elektrikarje, 6-delna, Število izvijačev: 16



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 667255 16 |
| GTIN | 4013288214638 |
| Razred artikla | 63H |

Opis

Izvedba:

V ročaju vgrajeno **planetno gonilo, ki ga lahko poljubno vklapljate in izklapljate** s pritiskom gumba, omogoča do **štirikratno hitrost vijačenja**. Izklop je priporočljiv za fino justiranje in končno zatezanje ali sproščanje vijaka z visokim vrtilnim momentom (do 14 Nm). Ročaj Kraftform s 154 mm dolgimi **zamenljivimi stebli, v celoti izoliranimi za napetost do 1000 V** v skladu z **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**.

Dobava v čvrsti zložljivi tekstilni torbici s samopritrdilnim trakom.

Prednosti:

- **Močno končno zatezanje in preprosto fino justiranje.**
- **Štirikratna popolnoma mehanska (brez akumulatorja) hitrost vijačenja.**
- **Robustno jekleno gonilo brez vzdrževanja.**

Vsebina:

Stebila s ploščato konico: 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5

Stebila s konico za profil Phillips: PH1 in PH2

Stebila s konico Pozidriv: PZ1 in PZ2

Pozidriv ploščati (kombinirani profil): PZ/S1 in PZ/S2 (kombinirani profil)

Stebila za Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Ročaj Kraftform za zamenljiva stebila art. 667411: Vel. 1

Ročaj Kraftform Turbo: 1 kos

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---|
| Število izvijačev | 16 |
| Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips |
| Pogonski profil | Ploščati izvijači |
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv |
| Pogonski profil | Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati |
| Pogonski profil | Izvijač Torx® |
| Oznaka proizvajalca | Kraftform Kompakt Turbo i 1 |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Vrsta izdelka | Izvijač |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Izvijač z elektrikalije za profil Pozidriv, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zarez 2 | 668700 2 |
| Izvijač za elektrikalije, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 2,5 mm | 663100 2,5 |
| Izvijač za elektrikalije, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm | 663100 3,5 |
| Izvijač za elektrikalije, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 4 mm | 663100 4 |
| Držalo za orodje za namestitev na steno Tip S | 667077 S |
| Izvijač za elektrikalije, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 5,5 mm | 663100 5,5 |
| Izvijač z elektrikalije za profil Pozidriv, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Velikost križne zarez 1 | 668700 1 |
| Ročaj Kraftform VDE, posamično Tip 1 | 667411 1 |