

SONO  SWISS[®]**Ultrazvočna čistilna naprava DURA-T, Prostornina: 12l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082924 12
GTIN	2050002040366
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Namizna naprava: DURA-T – kadi iz varjenega plemenitega jekla DUPLEX, primerne za uporabo v več izmenah.

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škake na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Tehnični opis

Dolžina naprave	355 mm
Širina čistilne kadi	238 mm

Prostornina čistilne kadi	12 l
Dolžina čistilne kadi	297 mm
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	800 W
Možnost dograditve modula za sušenje	ne
Višina naprave	320 mm
Širina naprave	290 mm
Zmogljivost segrevanja	800 W
Možnost dograditve izločevalnika olja	ne
Možnost dograditve filtrirne črpalke	ne
Višina čistilne kadi	200 mm
Možnost dograditve modula za spiranje	ne
Masa	7,3 kg
Dolžina košare	240 mm
Poraba moči	1000 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina košare	181 mm
Nazivna napetost	230 V
Nazivna vsebina	9 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 10	082930 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina polnjenja l/kg 10	082934 10
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1	082931 1
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK	082931 AK
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 10	082932 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT4 Količina polnjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT5 Količina polnjenja l/kg 10	082935 10
Nadomestna košara, nerjaveče jeklo Velikost primerna za art. 082922/082923/082924 12	082926 12
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenjeT2 Količina polnjenja l/kg 2,5	082932 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenjeT1 Količina polnjenja l/kg 2,5	082930 2,5