



## Akumulatorska sabljasta žaga, Tip: GSA18VLIC



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078217 GSA18VLIC
GTIN	3165140862301
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorska sabljasta žaga Bosch s sistemom SDS** za hitro in udobno zamenjavo listov.

- **Li-ionska tehnologija Bosch Professional za dolgo življenjsko dobo in odlično zmogljivost akumulatorjev.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) ščiti akumulator pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.**
- **Ergonomski ročaj z mehkim držalom.**
- **Z LED-osvetlitvijo delovnega prostora.**

**Kompaktna sabljasta žaga z majhno maso** in majhnim obsegom ročaja, tudi za delo nad glavo in z eno roko.

**Prilagodljiva nastavitve rezalne hitrosti**, majhne vibracije zaradi sistema za blaženje vibracij. Z LED-osvetlitvijo delovnega prostora.

#### Obseg dobave:

Vključno s transportnim kovčkom, 2 žaginima listoma, 2 li-ionskima akumulatorjema in hitrim polnilnikom. Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 18 V/5,0 Ah, hitrim polnilnikom, 1 listom za sabljasto žago S 922 AF, prilagodljivim za kovino, 1 listom za sabljasto žago S 922 EF, prilagodljivim za kovino, 1 listom za sabljasto žago S 922 HF, prilagodljivim za les in kovino, vložkom za L-BOXX 136, L-BOXX 136.

#### Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073859.

### Tehnični opis

Dolžina hoda	21 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Oznaka proizvajalca	GSA 18 V-LIC
Število hodov	0 - 3050 min <sup>-1</sup>
Masa	2,5 kg
Posebnosti	SDS, LED
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,8 m/s <sup>2</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922BF	588600 922BF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122EF	588600 1122EF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EF	588600 922EF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EHM	588600 922EHM
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122BF	588600 1122BF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1155CHM	588600 1155CHM
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV