

**Mahr****Univerzalno digitalno pomično merilo Multimar 25 EWR, Merilno območje: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415546 600
GTIN	4059192003265
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Zamenljive merilne roke, tipalni nastavki in omejevalni elementi (opsijski pribor). Uporabnik s svoje strani lahko vedno odčita prikazane številke. Možnost razširitve območja uporabe z obračanjem. Enakomerna porazdelitev mase pri majhnih dimenzijah, saj je oba nosilca merilne roke mogoče premikati po vodilu. Drsnik in vodilo kaljena, nerjavno jeklo.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Dodatni pribor:**

Merilne ročice art. 428101, omejevalnik globine art. 428111, vpenjala za merilne nastavke art. 428141, merilni nastavki art. 428120; 428130; 428160; 428170.

**Tehnični opis**

Točnost	0,03 mm
Merilno območje	0 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Odčitavanje	0,0005 col
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje

Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje univerzalnega pomičnega merila maksimalno merilno območje 600 mm	021400 600
---	------------

## Pribor

Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 35 mm	428101 35
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 25 mm	428101 25
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip B	428141 B
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip A	428141 A
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 70 mm	428101 70
Nastavek za zunanje merjenje, polcilindrični, par	428170
Nastavek za omejevanje globine na merilni ročici, par	428111
Nastavek za zunanje merjenje, ravni Ø 7,5 mm, 1 kos	428130
Nastavek za notranje merjenje, sferični Ø 7,5 mm, 1 kos	428120
Nastavek za zunanje merjenje, ravni, par	428160

Merilna ročica z izvrtino  $\varnothing$  3,5 mm, par Prevesna dolžina  
100 mm

---

428101 100