



## Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 43-delna, Število delov: 43



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630038 43
GTIN	4062406230166
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M20.

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M18.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, 1/4-colski: 11 kos. art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

12-kotni nasadni ključi, 1/2-colski: 13 kos. art. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/4-colski: 3 kosi art. 631720 vel. 3; 4; 5

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/2-colski: 5 kosov art. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14

1/4-colski t-ročaj: 1 kos podobno art. 633029

1/2-colski t-ročaj: 1 kos, art. 641320 vel. 295

1/4-colski natični ročaj: 1 kos art. 632840 vel. 1/4

1/4-colski podaljški: 2 kosa art. 632420 vel. 50; 150

1/2-colski podaljški: 2 kosa art. 641020 vel. 130; 255

1/4-colski kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4

1/2-colski kardanski zglob: 1 kos art. 641620 vel. 1/2

1/4-colska raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4

1/2-colska raglja: 1 kos art. 640190 vel. 1/2

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

## Tehnični opis

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	13-32 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	43
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-14 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	507 mm
Širina	227 mm
Višina	62 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631020 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631020 8
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633520 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631020 13
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631020 6
Vložek iz trde pene za garnituro 630038	630324 630038
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631020 7
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643220 12

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631020 5
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641020 255
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643220 8
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631020 11
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631020 4,5
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632420 150
Sistemska škatla Tip 5	630323 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 4 mm	631720 4
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632090 1/4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631020 10
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631020 5,5
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641620 1/2
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643220 14
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643220 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643220 10
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 150	632840 150
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 5 mm	631720 5
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641020 130
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641320 295
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 3 mm	631720 3
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632420 50
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631020 9
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642120 16

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642120 24
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642120 15
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642120 22
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642120 13
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642120 27
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642120 21
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642120 30
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642120 14
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642120 19
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642120 17
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642120 32
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642120 18