



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 42-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630329 6
GTIN	4062406230722
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2 – M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4 – M10.

Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M6, vijake s ploščato zarezo z navojem M2–M4 ter za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 4 kos. podobni art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kos podobni art. 675310, vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 3 kos podobni art. 675320, vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kos. podobni art. 675250 vel. 3,5 × 0,6; 5,5 × 0,8; 8 × 1,2

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: 7 kosov, podobno art. 675340 vel. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

T-ročaj: 1 kos, podoben art. 633029 vel. 116

Natični ročaj: 1 kos, art. 632840 vel. 150

Podaljški: 2 kosa, art. 632420 vel. 50; 100

Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4 z izmetačem

Spojno držalo E 6,3: 1 kos, podoben art. 675020 vel. 6,3K, za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3
 Povezovalni držaj: 1 kos, držalo za vijačni nastavek E 6,3 – 4-kotnik 1/4 cole
 Spojno držalo za vijačne nastavke: 1 kos art. 676800, 1/4 colski 4-kotnik – vpenjalo za vijačne nastavke 1/4 cole
 Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Število delov	41
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	357 mm
Širina	174 mm
Višina	47 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Spojno držalo Tip 4/4	676800 4/4
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675310 1/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX8	675340 TX8
Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K	675020 6,3K

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631020 11
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675310 3/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675310 2/25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 3 mm	675240 3
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631020 4,5
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675320 1/25
Vložek iz trde pene za garnituro 630329	630324 630329
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632090 1/4
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 6 mm	675240 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631020 13
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 14 mm	631020 14
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631020 7
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631020 9
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Sistemska škatla Tip 2	630323 2
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 150	632840 150
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675320 3/25
Spojno držalo s kroglico Tip 2	650005 2
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631020 4
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675320 2/25
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631020 8
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 100 mm	632420 100

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 4 mm	675240 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631020 10
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632420 50
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631020 12
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631020 5,5
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631020 5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631020 6
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633520 1/4
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 5 mm	675240 5