



Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 33-delna, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	638018 12
GTIN	4062406230852
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 642120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M18.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 19 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 8 kosov, art. 643220 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-ročaj: 1 kos art. 641320 vel. 295

Podaljški: 3 kosi, art. 641020 vel. 75; 125; 250

Kardanski zglob: 1 kos art. 641620 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640190 vel. 1/2

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	33

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-34 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina	507 mm
Širina	227 mm
Višina	62 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643220 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643220 5
Vložek iz trde pene za garnituro 638018	630324 638018
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643220 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643220 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643220 12
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641320 295
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643220 14
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641620 1/2
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643220 4
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641020 75
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641020 130
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641020 255
	643220 7

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm

Sistemska škatla Tip 5	630323 5
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2