



Garnitura vijčnih nastavkov z orodjem za upravljanje Turbo 19-delna, Število delov: 19



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676205 19
GTIN	4013288214614
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijčnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo**. Ročaj izvijača **Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijčnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

V ročaju vgrajeno **planetno gonilo, ki ga lahko poljubno vklapljate in izklapljate** s pritiskom gumba, omogoča do **štirikratno hitrost vijačenja**. Izklop je priporočljiv za fino justiranje in končno zatezanje ali sproščanje vijaka z visokim vrtilnim momentom (do 14 Nm). Ročaj Kraftform z **držalom za vijčne nastavke Rapidaptor** za 1/4-colske vijčne nastavke z držalom C 6,3 in E 6,3.

Dobava v čvrsti zložljivi tekstilni torbici s samopritrdilnim trakom.

Prednosti:

- **Močno končno zatezanje in preprosto fino justiranje.**
- **Štirikratna popolnoma mehanska (brez akumulatorja) hitrost vijačenja.**

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 674200, vel. 1/89; 2/89; 3/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 674220, vel. 1/89; 2/89; 3/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos art. 674244, vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm E 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos, art. 674250, vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za ploščati profil: 1 kos vel. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Ročaj za izvijač: 1 kos, art. 676390

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Oznaka proizvajalca	Kraftform Kompakt Turbo 1
Orodje za upravljanje	Raglja za vijačne nastavke, 1/4-colski
Orodje za upravljanje	Držalo za izvijače
Orodje za upravljanje	1 raglja za vijačne nastavke 1/4 cole
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/89 mm	674220 2/89
Ročaj Kraftform Turbo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3s hitrovpenjalno glavo 6-kotno držalo 6,3	676390 6,3
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/89 mm	674220 3/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 4 mm	674244 4
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/89 mm	674200 3/89
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX20/89 mm	674250 TX20/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 3 mm	674244 3
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/89 mm	674200 2/89
	674250 TX15/89

Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX15/89 mm

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/89 mm

674220 1/89

Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 5 mm

674244 5

Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus z izvrtino 6-kotnik 6 mm

674244 6

Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX25/89 mm

674250 TX25/89

Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX30/89 mm

674250 TX30/89

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/89 mm

674200 1/89

Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX10/89 mm

674250 TX10/89