

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitalni zunanji hitri merilnik z merilno kontaktno kroglico, Merilno območje: 0-20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440 in radijski adapter art. 498954, vel. A5.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	2
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	80 mm
Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf	24 mm
Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb	24 mm

Točnost	0,03 mm
Merilna sila	1,1 - 1,6 N
Merilno območje	0 - 20 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	1,5 mm
Natančnost ponovitve	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop koraka števil	0,001 mm
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,05 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Zunanja hitra tipala

Storitve

DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S
KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S

Pribor

Priključni kabel Tip D1	497440 D1
-------------------------	-----------

Priključni kabel Tip D2	497440 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Priključni kabel Tip USB2	497440 USB2
Adapter za vmesnike Tip A2	498954 A2