

**Honeywell****Delovne rokavice, par CoreShield™ 25-0513B, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094523 8       |
| GTIN                  | 13603835667109 |
| Razred artikla        | 09A            |

**Opis****Izvedba:**

**Serija Honeywell CoreShield™.** Serija inovativnih, lahkih delovnih rokavic za zaščito pred vrezi nudi **zelo dober občutek otipa** in prijetno gibljivost prstov. Poleg tega se serija ponaša z zelo dolgo življenjsko dobo in robustnostjo. Z elastično in **zračno prevleko iz mikropene** zagotavljajo rokavice odlično odpornost proti zdrsu tako na mastnih kot tudi na suhih površinah. **CoreShield™ 25-0513B.** Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi E za opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov. Veliko udobje nošenja z nosilnim materialom iz **vlaknen iz plemenitega jekla HPPE.**

**Standard:**

EN 388; EN 420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Serija CoreShield™** je na voljo v različnih debelinah pletenja (od 10- do **18-gauge**) in prevlekah (mikropena iz nitrila, izjemno tanek nitril).

Barva: črn

**Tehnični opis**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Oznaka proizvajalca | CoreShield 25-0513B |
|---------------------|---------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Vsebina                   | 10  |
| Lastnosti rokavic         | Ojačan pregib palca                               |
| Lastnosti rokavic         | Brez DMF  |
| Lastnosti rokavic         | Primerne za zaslone na dotik                      |
| Lastnosti rokavic         | brez silikona                                     |
| Lastnosti rokavic         | Prijazno za kožo alergikov                        |
| Tehnologija pletenja      | 13G   |
| Standard za oblačila      | Standard Öko-Tex® 100                             |
| EN 388:2016               | 4X42E   |
| Nosilni material          | Vlakna iz plemenitega jekla HPPE                  |
| Prevleka                  | Mikropena iz nitrila                              |
| Različica prevleke        | Prevleka dlani                                    |
| Področje uporabe          | Večnamensko                                       |
| Barva                     | črn   |
| Masa                      | 55-82 g   |
| Dolžina                   | 220 - 270 mm                                      |
| Uporaba                   | za večkratno uporabo                              |
| Razred zaščite pred vrezi | E   |
| Vrsta izdelka             | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |