

Garant

Nizki delovni čevlji, antracitni/črni Varnostni delovni čevlji comfort ESD, S1 W2, Evropska velikost čevlja: 47



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	092053 47
GTIN	4062406280338
Razred artikla	01S

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice (širina W1 za običajno široka stopala, širina W2 za širša stopala) in pritrditev golenice na podplat z lepljenjem omogočajo „originalen“ sistem za več velikosti in tako predstavljajo idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od mase, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.

- **Vrhni material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlakn.**
- **Zračna funkcijska podloga.**
- **Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.**
- **Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.**
- **Podplat GARANT comfort TPU**
- **Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).**

Nizki delovni čevlji s strukturo za velikopovršinsko zračenje.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napotek:

- **Udoben vložek GARANT z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).**
- **Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.**
- **V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT pod: 092855 120.**

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razred zaščite: S1

Material zaščitne kapice: Aluminij

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Lastnost: Blaženje Vario®

Tehnični opis

Spol	Univerzalne
Evropska velikost čevlja	47
Razred zaščite	S1
Material zaščitne kapice	Aluminij
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost	Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Varnostni nizki čevlji

Pribor

Vložki, antracitni Vložek comfort, SOFT Evropska velikost čevlja 47	092864 47
Vložki, antracitni Vložek comfort, MEDIUM Evropska velikost čevlja 47	092865 47
Vložki, antracitni Vložek comfort, HARD Evropska velikost čevlja 47	092866 47