

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, BT 30, Navoj M × uporabna dolžina L1:
M10X25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303133 M10X25
GTIN	4062406286101
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 47 mm

Ø izvrtine D₁ s toleranco IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Zunanji Ø D: 20 mm

Uporabna dolžina L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	20 mm
Uporabna dolžina L ₁	25 mm
Ø D ₂	18 mm
Navoj M	M10×25

Previsna dolžina A	47 mm
L ₂	5 mm
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	10,5 mm
Trn za rezkarje	BT 30
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje

Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40