

Mahr**Univerzalno digitalno pomično merilo Multimar 25 EWR, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415546 300
GTIN	4059192003258
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Zamenljive merilne roke, tipalni nastavki in omejevalni elementi (opsijski pribor). Uporabnik s svoje strani lahko vedno odčita prikazane številke. Možnost razširitve območja uporabe z obračanjem. Enakomerna porazdelitev mase pri majhnih dimenzijah, saj je oba nosilca merilne roke mogoče premikati po vodilu. Drsnik in vodilo kaljena, nerjavno jeklo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Merilne ročice art. 428101, omejevalnik globine art. 428111, vpenjala za merilne nastavke art. 428141, merilni nastavki art. 428120; 428130; 428160; 428170.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,0005 col
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Merilno območje	0 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje

Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje univerzalnega pomičnega merila maksimalno merilno območje 600 mm	021400 600
---	------------

Pribor

Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 70 mm	428101 70
Nastavek za zunanje merjenje, ravni Ø 7,5 mm, 1 kos	428130
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip B	428141 B
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 100 mm	428101 100
Nastavek za zunanje merjenje, ravni, par	428160
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip A	428141 A
Nastavek za notranje merjenje, sferični Ø 7,5 mm, 1 kos	428120
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 35 mm	428101 35
Nastavek za zunanje merjenje, polcilindrični, par	428170
Nastavek za omejevanje globine na merilni ročici, par	428111

Merilna ročica z izvrtino \varnothing 3,5 mm, par Prevesna dolžina 25 mm

428101 25