

Mahr**Univerzalno digitalno pomično merilo Multimar i-wi, Merilno območje: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415548 600
GTIN	4059192062026
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Zamenljive merilne roke, tipalni nastavki in omejevalni elementi (opcijski pribor). Uporabnik s svoje strani lahko vedno odčita prikazane številke. Možnost razširitve območja uporabe z obračanjem. Enakomerna porazdelitev mase pri majhnih dimenzijah, saj je oba nosilca merilne roke mogoče premikati po vodilu. Drsnik in vodilo kaljena, nerjavno jeklo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Merilne ročice art. 428101, omejevalnik globine art. 428111, vpenjala za merilne nastavke art. 428141, merilni nastavki art. 428120; 428130; 428160; 428170.

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Tehnični opis

Točnost	0,03 mm
Merilno območje	0 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Kalibriranje	Cena po ponudbi

Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje univerzalnega pomičnega merila maksimalno merilno območje 600 mm	021400 600
---	------------

Pribor

Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 35 mm	428101 35
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 100 mm	428101 100
Nastavek za notranje merjenje, sferični Ø 7,5 mm, 1 kos	428120
Nastavek za zunanje merjenje, polcilindrični, par	428170
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip A	428141 A
Nastavek za zunanje merjenje, ravni Ø 7,5 mm, 1 kos	428130
Merilna ročica z izvrtino Ø 3,5 mm, par Prevesna dolžina 70 mm	428101 70
Nosilec za merilne nastavke z izvrtino, par Tip B	428141 B
Nastavek za omejevanje globine na merilni ročici, par	428111
Nastavek za zunanje merjenje, ravni, par	428160

Merilna ročica z izvrtino \varnothing 3,5 mm, par Prevesna dolžina 25 mm

428101 25