



## Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, Število orodij: 31



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	953831 31
GTIN	2050002042018
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 953831: 1 kos  
 Dvostranska raglja STAHLWILLE, 1/2-colska, art. 640100, vel. 1/2: 1 kos  
 Podaljšek STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 641000 vel. 75; 130; 255: po 1 kos  
 T-ročaj STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 641300 vel. 300: 1 kos  
 Kardanski zglob STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 641600 vel. 1/2: 1 kos  
 12-kotni nasadni ključ STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 642100 vel. 8, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos  
 Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik STAHLWILLE, 1/2-colski, art. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

### Tehnični opis

Globina v G	20
Širina	250 mm
Globina	500 mm
Masa	4,142 kg
Širina v G	10

Število orodij	31
Izvedba	Z nasadnim ključem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×20
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala	100 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642100 8
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642100 10
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642100 18
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 300 mm	641300 300
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643200 10
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641600 1/2
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642100 24
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643200 12
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642100 30
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953831	952001 953831
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643200 4
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole Tip 1/2	640100 1/2
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642100 12
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642100 15
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642100 27
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641000 255

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643200 5
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642100 19
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642100 13
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642100 17
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641000 75
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642100 21
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642100 14
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm	643200 7
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642100 22
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642100 16
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641000 130
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643200 6
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642100 11
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642100 32
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643200 14
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643200 8