

**Sesalnik za mokro in suho sesanje ATTIX, Oznaka proizvajalca: 961-01****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078541 961-01
GTIN	4005337125156
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Robustni in zmogljivi **sesalniki za mokro/suho sesanje** s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. **Stopnja izločanja > 99,9%**.

- **Industrijski sesalnik z dvema motorjema s pralnim filtrom iz koprene PET z dolgo življenjsko dobo.**
- **Sistem za čiščenje filtrov Push & Clean.**
- **Visokozmogljivi sesalnik z velikim zložljivim zabojnikom iz plemenitega jekla z možnostjo odstranitve (prostornina 70 litrov).**
- **Sistemski pribor MultiFit s plavajočim stikalom in zvočnim signalom pri doseganju maksimalne višine polnjenja.**

Obseg dobave:

Vklj. s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET), z držali za sesalno cev in priključnim kablom. Vklj. s podaljškom sesalne cevi iz nerjavnega jekla (2 × 0,5 m), držalnim kosom sesalne cevi iz nerjavnega jekla, talno šobo 400 mm in šobo za reže 300 mm.

Napotek:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).

Tehnični opis

Poraba moči	3000 W
Dolžina	580 mm
Višina	970 mm
Čiščenje filtra	Sistem Push & Clean
Masa	30 kg
Vakuum	250 mbar
Število turbin	2
Ø cevi	38 mm
Prostornina zbiralnika	70 l
Delovni hrup	67 dB(A)
Dolžina sesalne cevi	4 m
Dolžina kabla	10 m
Stopnja izločanja	99,9 %
Oznaka proizvajalca	ATTIX 961-01
Širina	600 mm
Pretok zraka	2×60 l/s
Filtrski sistem	Filter iz PET-koprene
Posebnosti	Prekucni zbiralnik iz nerjavnega jekla
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Gumijasta poševna cevna šoba Oznaka proizvajalca 7868	078546 7868
Garnitura sesalne cevi za odrezke Oznaka proizvajalca DN50	078545 DN50
Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla Oznaka proizvajalca 8074	078556 8074

Košara za odrezke Oznaka proizvajalca ATTIX9	078544 ATTIX9
Šoba za reže Oznaka proizvajalca 7102	078547 7102
Talna šoba, širina 400 mm Oznaka proizvajalca 3666	078555 3666
Garnitura filtrskih vrečk5-delna za tip sesalnika 961	078549 961
Nadomestni filter za tip sesalnika 961	078548 961
Delavniška garnitura Oznaka proizvajalca ATTIX5	078543 ATTIX5