

PRYOR

Garnitura udarnih žigov s zamenljivimi številkami in črkami s tipskim držalom
0–9 in A – Z, Višina pisave: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085480 3
GTIN	5022044020153
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Precizno orodje za vtiskovanje, hitro in racionalno označevanje z **več črkami in številkami hkrati**.

Uporaba:

Za označevanje materialov (npr. tipskih tablic, orodij, strojnih delov, ipd.) s **trdnostjo do 1200 N/mm²**.

Obseg dobave:

100 udarnih žigov
12 distančnikov (višina pisave 5 mm: 6 kosov)
1 pinceta
1 ključ za notranji 6-kotnik
1 držalo
v škatli iz umetne mase.

Rezervni del:

Posamezne žige je možno naročiti pod art. 087960 z navedbo zelene višine pisave/tipa. (npr. art. 085481 vel. 3/E).

Tehnični opis

Širina udarnega žiga	3,2 mm
Dolžina držala žiga	29 mm
Število uporabnih udarnih žigov	9
Dolžina udarnega žiga	19,05 mm
Višina pisave	3 mm
Višina udarnega žiga	6,4 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/+ mm	085481 3/+
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/8 mm	085481 3/8
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/T mm	085481 3/T
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/Y mm	085481 3/Y
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/F mm	085481 3/F
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/& mm	085481 3/&
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/M mm	085481 3/M
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/H mm	085481 3/H
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/N mm	085481 3/N
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/V mm	085481 3/V
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/U mm	085481 3/U

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3// mm	085481 3//
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/R mm	085481 3/R
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/D mm	085481 3/D
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/, mm	085481 3/,
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/2 mm	085481 3/2
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/A mm	085481 3/A
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/K mm	085481 3/K
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/l mm	085481 3/l
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/E mm	085481 3/E
Zamenljive jeklene številke in črke, posamične za garnituro art. 085480 za višino pisave 2-3 mm	085482 2-3
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/B mm	085481 3/B
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/O mm	085481 3/O
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/0 mm	085481 3/0
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/Q mm	085481 3/Q
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/S mm	085481 3/S
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/6 mm	085481 3/6
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/7 mm	085481 3/7
	085483 3

Zamenljivi jekleni žigi Garnitura števil 0–9 Višina pisave 3 mm

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/5 mm

085481 3/5

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/3 mm

085481 3/3

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/W mm

085481 3/W

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/4 mm

085481 3/4

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/X mm

085481 3/X

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/- mm

085481 3/-

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/1 mm

085481 3/1

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/Z mm

085481 3/Z

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/. mm

085481 3/.

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/G mm

085481 3/G

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3LEER mm

085481 3LEER

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/J mm

085481 3/J

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/L mm

085481 3/L

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/C mm

085481 3/C

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/P mm

085481 3/P

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 3/9 mm

085481 3/9