

**Sesalnik za mokro in suho sesanje ATTIX, Oznaka proizvajalca: 751-11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

Robustni in zmogljivi **sesalniki za mokro/suho sesanje** s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. **Stopnja izločanja > 99,9%**.

- **Izjemno tih industrijski sesalnik z zelo obstojnim pralnim filtrom iz koprane (PET).**
- **Mehki zagon, velika odlagalna površina za orodje in dodatna vtičnica za priključitev drugih električnih naprav.**

**Obseg dobave:**

Vklj. s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET), z držali za sesalno cev in priključnim kablom. Vklj. z ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi iz plemenitega jekla in gumijastim sesalnim nastavkom, **brez izpustne cevi.**

**Napotek:**

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).

**Tehnični opis**

Dolžina sesalne cevi	4 m
----------------------	-----

Širina	580 mm
Oznaka proizvajalca	ATTIX 751-11
Dolžina	605 mm
Število turbin	1
Pretok zraka	60 l/s
Dolžina kabla	7,5 m
Ø cevi	36 mm
Prostornina zbiralnika	70 l
Masa	25 kg
Delovni hrup	57 dB(A)
Poraba moči	1500 W
Vakuum	230 mbar
Stopnja izločanja	99,9 %
Višina	970 mm
Posebnosti	Izredno tih
Filtrski sistem	Filter iz PET-koprene
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

## Pribor

Gumijasta poševna cevna šoba Oznaka proizvajalca 7868	078546 7868
Talna šoba, širina 400 mm Oznaka proizvajalca 3666	078555 3666
Delavniška garnitura Oznaka proizvajalca ATTIX5	078543 ATTIX5
Garnitura filtrskih vrečk5-delna za tip sesalnika 751	078549 751
Košara za odrezke Oznaka proizvajalca ATTIX7	078544 ATTIX7
Nadomestni filter za tip sesalnika 751	078548 751
Garnitura sesalne cevi za odrezke Oznaka proizvajalca DN50	078545 DN50

Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla Oznaka proizvajalca  
8074

078556 8074

Šoba za reže Oznaka proizvajalca 7102

078547 7102