

Garant**Delovni sandali, antracitni/črni Varnostni delovni sandali comfort ESD, S1P W1, Evropska velikost čevlja: 39****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	092054 39
GTIN	4062406400255
Razred artikla	01S

Opis**Izvedba:**

Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice in poseben način izdelave omogočajo „originalen“ sistem za več širin in s tem idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od teže, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.

- **Vrhni material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaknen.**
- **Zračna funkcijska podloga.**
- **Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.**
- **Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.**
- **Podplat GARANT comfort TPU.**
- **Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).**

Delovni sandali s strukturo za velikopovršinsko zračenje in tekstilno zaščito pred predrtnjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Napotek:

- **Udoben vložek GARANT z blaženjem, odvisnim od mase: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).**

- **Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.**
- **Primerne vezalke GARANT za visoke delovne čevlje z vezalkami: 092855 120, hitro zapiranje za sandale: 092856 55 (vel. 36–41) in 092856 65 (vel. 42–48).**

Široka izvedba W2 pod št. 092055.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razred zaščite: S1P

Material zaščitne kapice: Aluminij

Varnost proti prerezanju: Tekstil

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Lastnost: Blaženje Vario®

Tehnični opis

Spol	moški
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost	Blaženje Vario®
Varnost proti prerezanju	Tekstil
Razred zaščite	S1P
Material zaščitne kapice	Aluminij
Evropska velikost čevlja	39
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Varnostni delovni sandali