



## Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 38-delna, Tip: 38



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630345 38
GTIN	4018754323241
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2,5 – M8. Za zunanji Torx® z navojem M3–M8. Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8. Za notranji Torx® z navojem M2,5–M8.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Obseg dobave:

Nasadni ključi na 12-kotnik: 10 kosov, art. 630950 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nasadni ključi za zunanji Torx®: 6 kosov, art. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Vijačni nastavki za profil Phillips: PH1; PH2

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 5 kosov, art. 631710 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Vijačni nastavki Torx®: 9 kosov, art. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-ročaj QR: 1 kos, art. 633050 vel. 116

Natični ročaj QR: 1 kos, art. 632950 vel. 150

Podaljški QR: 2 kosa, art. 632545 vel. 50; 150

Kardanski zglob QR: 1 kos art. 633550 vel. 1/4

Raglja QR: 1 kos art. 632355 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

## Tehnični opis

Število delov	38
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	5-13 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-8 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3124
Material	Chrome-Alloy-Steel
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	227 mm
Širina	131 mm
Višina	57 mm
Površina	kromirane (površina se ne lušči)
s QuickRelease	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 5 mm	631710 5
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX20	631801 TX20
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	630950 13

12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	630950 10
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX25	631801 TX25
Podaljšek, 1/4 coleQuickRelease Celotna dolžina 50 mm	632545 50
Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačemQuickRelease Tip 1/4	632355 1/4
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	630950 5,5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 3 mm	631710 3
T-ročaj, 1/4-colskiQuickRelease Celotna dolžina 116 mm	633050 116
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631000 5,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631000 7
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E8	631500 E8
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX30	631801 TX30
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX9	631801 TX9
Natični ročaj, 1/4-colskiQuickRelease Celotna dolžina 150 mm	632950 150
Kardanski zglob, 1/4-colskiQuickRelease Tip 1/4	633550 1/4
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E7	631500 E7
Podaljšek, 1/4 coleQuickRelease Celotna dolžina 150 mm	632545 150
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	630950 11
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX8	631801 TX8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 6 mm	631710 6
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	630950 8
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX15	631801 TX15
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	630950 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631000 13
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX10	631801 TX10
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	630950 7
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX27	631801 TX27
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631000 9

Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E10	631500 E10
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E4	631500 E4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631000 6
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	630950 5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631000 11
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 8 mm	631710 8
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E5	631500 E5
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	630950 9
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskikratki Profil Torx® TX40	631801 TX40
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631000 10
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631000 12
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631000 8
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	630950 12
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E6	631500 E6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskikratki 6-kotnik 4 mm	631710 4