

**Mitutoyo****Merilna ura, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	432051 10/58
GTIN	4946368841922
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure s kovinskim ohišjem, vpenjalnim stebлом premera 8 mm h6, kaljene in brušene. Številčnico je mogoče z zunanjim obročem zavrteti v ničelni položaj kazalca. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

### Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

## Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Ø ohišja	58 mm
Merilna sila	0,4 - 1,4 N
Merilno območje	10 mm
Delitev skale	0,01 mm
Standard	DIN 878

Odčitavanje	1/100 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	13 $\mu$ m
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

DAkkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10

## Pribor

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Magnetna zadnja stena za merilno uro za $\varnothing$ ohišja 58 mm	434836 58
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Vrtljivo tipalo	434912

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15