

Garant GRIDLINE

Vertikalna omara, širina 20G. 2 samonosilna izvlečna regala 6G, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

943104 1000

GTIN

4062406586027

Razred artikla

9GI

Opis**Izvedba:**

Vertikalne omare z merami 20×28G so opremljene s **samosilnimi izvlečnimi regali**, ki so opremljeni z **zaporo proti izvlečenju**, da je vedno mogoče odpreti le en izvlečni regal. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Okvirji izvlečnih regalov so naluknjani s \square 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, korit za police in luknjastih sten. Vertikalne omare so pripravljene za namestitev na tla ali na steno in jih je **nujno potrebno zavarovati pred prevračanjem**.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vsi izvlečni regali se zaklenejo hkrati.

Dodatni pribor:

Vertikalne izvlečljive regale je mogoče opremiti z naslednjimi deli:

Police art. 943160, luknjasta stena art. 943166, poševna police art. 943162 in art. 943163, letev Multifix art. 943170.

Lakiranje:

Ogrodje in izvlečno ogrodje v svetlo sivi barvi RAL 7035, sprednja stranica in vertikalni izvlečljivi regali v antracitni RAL 7016, **prašnata barva. Izvlečnega ogrodja ni mogoče konfigurirati, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Masa	70 kg
Nosilnost izvlečljivega predelka	175 kg
Število izvlečljivih predelkov	2
Višina	1000 mm
Globina	700 mm
Širina v G	20
Širina	500 mm
Globina v G	28
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina izvlečljivega predelka	600 mm
ComfortClose	ne
Uporabna širina izvlečljivega predelka	150 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka	691 mm
Izvedba izvlečljivega predelka	samonosilni
Izvedba omare	Osnovna omara
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	37 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara