

Garant**Ročni navojni sveder + spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146150 M3-12
GTIN	4045197085085
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni. Sestavljena iz 3-delnih garnitur ročnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 garnitura ročnih navojnih svedrov M3 – M12, 3-delna art. 130150 in sveder za osnovno izvrtino art. 114150

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 352
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Pribor

Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2	114150 10,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114150 8,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M5	130150 M5
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M6	130150 M6
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M9	130150 M9
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M3,5	130150 M3,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M10	130150 M10
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M12	130150 M12
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M4,5	130150 M4,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114150 2,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M4	130150 M4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114150 4,2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 5	114150 5
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M7	130150 M7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114150 3,3
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M8	130150 M8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114150 6,8
Garnitura ročnih navojnih svedrov M M3	130150 M3
Prazna kasetna Tip 2	146960 2