

**Garant****Garnitura roto rezkarjev 8-delno, GARANT Master Uni – srednje, HM, Število roto rezkarjev: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	541410 8
GTIN	4062406587086
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Garnitura rezkalnih HM-čepov Multi Cut z običajnimi različicami oblik.**

**Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti.** Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.**

Ø držala 6 mm.

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najsodobnejših CNC-napravah. Če je premer glave rezkarja večji od premera držala, je držalo iz jekla, sicer pa iz karbidne trdine.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

**Obseg dobave:**

Po 1 kos art. 540220, vel. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

**Napotek:**

Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.

**Tehnični opis**

Serija	GARANT Master Uni
Rezalni material	HM
Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	8
Vrsta izdelka	Roto rezkar

**Pribor**

Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip G0618	540220 G0618
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip D0605	540220 D0605
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip M1020	540220 M1020
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip D1009	540220 D1009
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip A1020	540220 A1020
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip C1020	540220 C1020
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip C0616	540220 C0616
Roto rezkarGARANT Master Uni – srednje Tip A0616	540220 A0616