

Garant

**Garnitura roto rezkarjev 8-delno, GARANT Master Uni – srednje, HM TiAlN,
Število roto rezkarjev: 8**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

541411 8

GTIN

4062406587093

Razred artikla

51D

Opis**Izvedba:**

Garnitura rezkalnih HM-čepov Multi Cut z običajnimi različicami oblik.

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.

· **Univerzalna uporaba.**

Ø držala 6 mm.

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najsodobnejših CNC-napravah. Če je premer glave rezkarja večji od premera držala, je držalo iz jekla, sicer pa iz karbidne trdine.

Dodatna prevleka iz materiala TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty).

· **Daljša življenjska doba.**

· **Manjši vnos toplote.**

· **Boljše odvajanje odrezkov.**

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 540222, vel. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Napotek:

Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.

Tehnični opis

Serija	GARANT Master Uni
Rezalni material	HM TiAlN
Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	8
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Pribor

Roto rezkar s prevlekoGARANT Master Uni – srednje Tip A1020	540222 A1020
Roto rezkar s prevlekoGARANT Master Uni – srednje Tip D1009	540222 D1009
Roto rezkar s prevlekoGARANT Master Uni – srednje Tip C1020	540222 C1020
Roto rezkar s prevlekoGARANT Master Uni – srednje Tip M1020	540222 M1020
Roto rezkar s prevlekoGARANT Master Uni – srednje Tip D0605	540222 D0605
Roto rezkar s prevlekoGARANT Master Uni – srednje Tip G0618	540222 G0618
Roto rezkar s prevlekoGARANT Master Uni – srednje Tip A0616	540222 A0616
Roto rezkar s prevlekoGARANT Master Uni – srednje Tip C0616	540222 C0616

