

Garant

Delovni sandali, antracitni/črni Varnostni delovni sandali comfort ESD, S1 W2, Evropska velikost čevlja: 45

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	092051 45
GTIN	4062406400187
Razred artikla	01S

Opis**Izvedba:**

Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice in poseben način izdelave omogočajo „originalen“ sistem za več širin in s tem idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od teže, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.

- **Vrhni material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaknen.**
- **Zračna funkcijska podloga.**
- **Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.**
- **Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.**
- **Podplat GARANT comfort TPU.**
- **Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).**

Delovni sandali s strukturo za velikopovršinsko zračenje.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Napotek:

Ozka izvedba W1 pod art. 092050.

- **Udoben vložek GARANT z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).**

- **Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.**
- **V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT za visoke delovne čevlje z vezalkami pod art. 092855 120 ter sistem hitrega zapiranja za delovne sandale art. 092856 55 (vel. 36–41) in 092856 65 (vel. 42–48).**

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razred zaščite: S1

Material zaščitne kapice: Aluminij

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

Lastnost: Blaženje Vario®

Tehnični opis

Material zaščitne kapice	Aluminij
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost	Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja	45
Razred zaščite	S1
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Varnostni delovni sandali