



Digitalni komparator Millimess, Tip: 2001WI



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434671 2001WI
GTIN	4059192064334
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Digitalni komparator z največjo natančnostjo induktivnega merilnega sistema pri ločljivosti od 0,1 μm . Velik kontrastni prikazovalnik in upravljalna plošča na dotik z nastavljivo občutljivostjo. Napajanje prek vgrajenih akumulatorjev oz. stacionarna uporaba z napajanjem prek USB-podatkovnega kabla (čas delovanja akumulatorjev do 1 meseca). Digitalni prikazovalnik s funkcijo TOL. Prikaz klasifikacije izmerjenih vrednosti (dobro/izmet/opozorilna meja ali dodatna obdelava) z zelo jasnimi LED-svetlobnimi signali (rdeča/zelena/rumena). **Prikazovalnik vrtljiv za 280°**. Dodatno z analognim prikazom.

Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

USB-podatkovni kabel in polnilni kabel art. 498941 USB2 in omrežni napajalnik za USB.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic št. 498941, vel. D2. Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 64
Serija	Millimess
Kalibriranje	C3
Merilno območje	± 1 mm
Napajanje	Akumulatorska
Merilna sila	0,8 - 1 N
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0005 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0001 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,005 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0002 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,002 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,001 mm
Statična merilna funkcija	da
Dinamična merilna funkcija	da
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Višina številc	9 mm
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Vzratna prestava FU	0,3 µm
Ponovljivost FW	0,1 µm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	komparatorja

Storitve

DAkS-kalibriranjekomparatorja Tip FZ

023190 FZ

Kalibriranjekomparatorja Tip FZ

023180 FZ