



Prikazovalnik za natančno merjenje, Tip: TWT20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434725 TWT20
GTIN	7630041149852
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Prikazovalnik za izmerjene vrednosti z dobro berljivim 7-colskim barvnim zaslonom na dotik. Možnost prikaza 1 ali 2 meritev hkrati prek 2 priključkov za induktivna merilna tipala ali obeh USB-vhodov. Na voljo so 4 načini prikaza za optimalno odčitavanje rezultatov. Merilna tipala TESA se zaznajo samodejno. Dinamično merjenje je zagotovljeno z zajemanjem 4300 neobdelanih podatkov na sekundo. **Pripravljen za naslednjo generacijo:**

Z nadgradnjo na TWIN-T20 dobite sodoben in intuitiven vmesnik, ki olajša branje izmerjenih vrednosti. Dostopate lahko do več prikazov zaslona, prednastavljenih zelenih vrednosti, novih možnosti izpisa (TLC-BLE, USB HID), USB-priključkom za naprave in prilagodljivih programirljivih tipk.

Funkcija:

- **Osnovne formule (+A, -A, +B, -B in kombinacije iz A in B).**
- **Dinamična merjenja (min., maks., min.-maks., povprečje itd.).**
- **Nastavljive tolerance s prikazom v redu/ni v redu.**
- **Integrirana funkcija za klasifikacijo (8 maks.).**
- **Prenos podatkov prek RS232, USB ali funkcije Bluetooth®.**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Izjemno primerno za preizkušanje v merilnem laboratoriju in v proizvodnji.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim kablom za vijačno pritrditev na prikazovalnik, adapter za EU, ZH, UK in US.

Napotek:

Prikazna enota Twin T20 Nano za vizualizacijo merilnega tipala Heidenhain dobavljiva na zahtevo.

Tehnični opis

Napajanje	Baterijsko napajanje
Število priključkov za induktivna tipala	2
Merilno območje	±5000 µm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Masa	1,2 kg
Širina	112 mm
Število USB vmesnikov	2
Prikazovalnik	7-colski zaslon na dotik
maksimalna ločljivost	0,1 µm
Višina	120 mm
Dolžina	190 mm
Točnost digitalnega prikazovalnika	± (0,2 % + 0,3 µm)
Prikazovalnik	digitalni
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vrsta izdelka	Prikazovalnik