

**Delovni jopič Quality Dress, svetlo siva, Konfekcijska velikost DE: 102****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091112 102
GTIN	4014382978563
Razred artikla	09S

Opis**Izvedba:**

Delovna oblačila **Quality Dress** iz 100-odstotne bombažne tkanine. Bombaž je posebej odporen proti kemičnim in mehanskim vplivom ter vročini. Naravni proizvod bombaž zagotavlja prijetno udobnost nošenja zaradi lastnosti regulacije telesne temperature in velike vpojnosti.

Delovni jopič do pasu z žepom za mobilni telefon.

- **Manšete z gumbom.**
- **Dva prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.**

Opis:

- **Notranji prsni žep.**
- **Zaščiteni gumbi.**
- **Dva ojačana stranska žepa.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Delovni jopič v modri barvi najdete pod art. **091111**.

Sestava tkanine: 100% bombaž

Gramatura materiala/gostota tkanine: 285 g/m²

Standard za oblačila: UV-standard 801

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Tehnični opis

Velikost FR	44L
Zaključek pasu	Brez gumijastega traku v pasu
Število notranjih prsnih žepov	1
Zapiranje jopiča	Zapiranje z gumbi
Položaj žepa za mobilni telefon	desne
Število stranskih žepov	2
Število prsnih žepov s samopritrdilnim poklopcem	2
Oznaka proizvajalca	Quality Dress
Stranski žepi	ojačano
Zaključek rokavov	Manšete na rokavih z gumbom
Konfekcijska velikost DE	102
Skrita zadrga	da
Angleška velikost	36L
Ameriška velikost	36/35
Velikost IT	44L
Serija	QUALITY DRESS
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost NL	102
Velikost ES	44L
Spol	moški
Sestava tkanine	100% bombaž
Gramatura materiala/gostota tkanine	285 g/m ²
Standard za oblačila	UV-standard 801
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom

Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva	svetlo siva
Vrsta izdelka	Delovni jopič