



Kotni brusilnik GWX brez akumulatorja, Tip: 18V15SC



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

- **Preprosto in hitro:** Enostavna zamenjava pribora za kotni brusilnik brez ločljivih delov in dodatnega orodja.
- **Dodaten ključ ni več potreben.**
- **Obširno:** Velika izbira kotnih brusilnikov in pribora s popolno združljivostjo za nazaj.
- **Maksimalno udobje** zaradi hitre zamenjave pribora v celoti brez uporabe orodja.
- **Zanesljivo:** Priborov, vezanih na smer vrtenja, zaradi inovativnega sistema X-LOCK ni več mogoče napačno montirati. Najvišja zaščita uporabnika zaradi zvočnega signala pri pravilni montaži.
- **Čisto delo brez nadležnih prask!** Manj izrazite in manjše sledi brušenja pri kotnih brusilnikih X-Lock.

Akumulatorski kotni brusilnik s tehnologijo BITURBO Brushless z X-Lock.

- **Z enako zmogljivostjo kot žična naprava s 1000 do 1800 W.**
- **Zagotavlja hitrejše rezanje in več odstranjevanja kovine kot predhodni akumulatorski brusilniki.**
- **Izboljšana varnost z inteligentnim zavornim sistemom ter funkcijama KickBack Control in Drop Control.**
- **Izbira posameznih stopenj hitrosti z upravljalno površino in povezljivostjo Bluetooth.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in brez polnilnika akumulatorjev. Vključno z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščitnim pokrovom, L-BOXX 136.

Napotek:

Primerne akumulatorje ProCore 18 V in osnovne garniture najdete pod art. 073857 vel. C18 in art. 073865 vel. C18

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Število vključenih akumulatorjev	0
Vpenjalo za orodje	Sistem X-LOCK
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Masa	2 kg
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Napajanje	Baterijsko napajanje
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Oznaka proizvajalca	GWX 18V-15 SC
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Območje števila vrtljajev	3400 - 9800 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Posebnosti	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Serijska	Sistem X-LOCK
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Osnovna garnitura akumulatorjevProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Li-ionski akumulatorProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073857 C18