

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×24G, Višina mm/število predalov: 900/7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931005 900/7
GTIN	4062406769284
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×28G, s predali 20×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Število vrat	0
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	500 mm
Sprednja višina predala	75 mm

Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	100 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	200 mm
Uporabna površina predalov v G	20×24
Višina	900 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna višina	800 mm
Masa	118 kg
Število predalov	7
Širina	600 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna višina za predale	800 mm
Globina	700 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Ohišje omare za orodje za predale Višina 900 mm	931035 900
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931043 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	931043 150
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931043 200
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931043 75
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21