



Laserski merilnik razdalje, Tip: GLM150-27C



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Laserski daljinomer z robustnim ohišjem, odpornim proti udarcem in zaščitenim pred prahom in brizgajočo vodo. Osvetljen, trivrstični prikazovalnik za optimalno čitljivost. Laser razreda 2 v skladu z IEC 825-1. Natančnost pri velikih razdaljah. Prenos meritev v novo aplikacijo MeasureOnApp prek funkcije Bluetooth.

Shranjevanje slik v notranji pomnilnik in prenos slik na osebni računalnik prek povezave USB. Vgrajen li-ionski akumulator, ki zagotavlja veliko prilagodljivost in prispeva k trajnosti.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Laserski daljinomer z robustnim ohišjem, odpornim proti udarcem in zaščitenim pred prahom in brizgajočo vodo. Osvetljen, trivrstični prikazovalnik za optimalno čitljivost. Laser razreda 2 v skladu z IEC 825-1. Navoj stojala 1/4-palčni. Vgrajen senzor nagiba 360° prikazuje nagib objekta tako, da ohišje naprave pristavimo neposredno na merjeni objekt, omogoča pa tudi neposredno meritev višine. Priprava digitalnih tlorisov, vnos in obdelava obstoječih tlorisov, izvoz delovnih rezultatov ter enostavno merjenje gradbišč. Prenos podatkov prek povezave Bluetooth®.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitno torbico. Vključno z li-ionskim akumulatorjem in Micro-USB-kablom.

Dodatni pribor:

Merilno stojalo art. 468558.

Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	1
Izračun površine in prostornine	da
Masa	210 g
Dolžina	142 mm
Navoj stojala	1/4 col
Kapaciteta akumulatorja	3,12 Ah
Senzor naklona	360 stopinj
posredno merjenje (Pitagora)	da
Širina	64 mm
Priklic zadnjih meritev	da
Nazivna napetost	3,6 V
Točnost merjenja	±1,5 mm
Minimalna/maksimalna meritev	da
Višina	28 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Seštevanje/odštevanje	da
Napajanje	Li-ionski akumulator
Doseg	150 m
Oznaka proizvajalca	GLM150-27C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Serija	GLM150-27C
Digitalni iskalnik cilja	da
Razred laserja po IEC 825-1	2

Vrsta izdelka

Merilniki razdalje