

# mato

## Elektrohidravlična naprava za podmazovanje, Tip: 50



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084005 50
GTIN	4016553423513
Razred artikla	08H

### Opis

#### Izvedba:

Mobilna mazalna pištola MATO eHybrid-Greaser 230 V s posebej razvito visokotlačno batno črpalko in izstopnim tlakom do 400 barov, ki jo hidravlično poganja električna zobniška črpalka. V visokotlačno batno črpalko se z vklopom 230-voltne hidravlične zobniške črpalke prične dovajati hidravlično olje, tako da se z odpiranjem prožilne ročice visokotlačne mazalne pištole prične črpanje masti. Ob sprostitvi prožilne ročice se zaključi črpanje masti oz. postopek mazanja.

#### Lastnosti:

- **Hidravlična visokotlačna batna črpalka**
- **Električna zobniška črpalka z razbremenitvijo pritiska, posoda za hidravlično olje vklj. z merilnikom ravni olja in pokrovom za polnjenje (vklj. z odzračevanjem)**
- **Prašno barvan pokrov za zaščito pred prahom**
- **Poseben pokrov za mast za optimalno praznjenje vedra**
- **3,5-metrski visokotlačni gumijasti oklepni cevi DN6 z vložkom jeklene mreže, razpočni tlakom 1650 barov (6,5- in 10-metrski visokotlačni gumijasti oklepni cevi dobavljivi po ponudbi)**
- **5-metrski priključni kabel z zaščitnim kontaktnim stikalom**
- **Visokotlačna mazalna pištola z zglobov Z in cevjo s šobo**
- **Čvrst, prašno barvan voziček z višinsko nastavljivim držalom za črpalko, kolesi z valjčnimi ležaji iz polne gume in kolesi za zavijanje z zavoro.**

#### Obseg dobave:

Ob dobavi je hidravlična enota že pripravljena za uporabo in napolnjena s hidravličnim oljem.

za posode s prostornino: 50 kg

Notranji Ø posode: 355 - 387 mm

Maksimalni pretok: 320 g/min

Maksimalni tlak mazanja: 400 bar

Moč motorja: 750 kW

Napetost: 230 V

## Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni tlak mazanja	400 bar
Napetost	230 V
Dolžina kabla	5 m
Maksimalni pretok	320 g/min
Moč motorja	750 kW
Razpočni tlak cevi	1650 bar
Notranji Ø posode	355 - 387 mm
Nazivna moč	750 W
Frekvenca	50 Hz
za posode s prostornino	50 kg
Vrsta izdelka	Naprava za mazanje