

**Mitutoyo****Garnitura preciznih notranjih merilnikov z merilno uro, Merilno območje: 18-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščiten pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na  $\varnothing$  izvrtine, ki jo merite. Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

**Uporaba:**

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti  $\varnothing$ , cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

**Obseg dobave:**

Vklj. z merilno uro art. 432051 vel.10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

3 precizni notranji merilniki art. 435203, dodatno z merilnimi nastavki, podaljški in merilnimi ploščami.

**Tehnični opis**

Število preciznih merilnikov	3
Število merilnih nastavkov	26
Merilno območje	18 - 150 mm
Število merilnih ploščic	4

Merilna globina	100 - 150 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure	0,5 µm
Standard	Tovarniški standard
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C1
Kalibriranje	S9
Vrsta izdelka	Dvotočkovni precizni notranji merilniki

### Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
Kalibriranje Garnitura preciznih notranjih merilnikov Merilno območje 18-150 mm	020580 18-150
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

### Pribor

Distančni obroč z notranjim Ø 6,3 mm Širina obroča 2 mm	435230 2
Distančni obroč z notranjim Ø 5,3 mm Širina obroča 1 mm	435220 1
Podaljšek (50 mm)	435210
Distančni obroč z notranjim Ø 6,3 mm Širina obroča 1 mm	435230 1
Distančni obroč z notranjim Ø 5,3 mm Širina obroča 0,5 mm	435220 0,5
Distančni obroč z notranjim Ø 6,3 mm Širina obroča 0,5 mm	435230 0,5
Distančni obroč z notranjim Ø 6,3 mm Širina obroča 3 mm	435230 3
Precizni notranji merilnik z merilno uro Merilno območje 18-35 mm	435203 18-35
Precizni notranji merilnik z merilno uro Merilno območje 35-60 mm	435203 35-60

Precizni notranji merilnik z merilno uro Merilno območje  
50-150 mm

---

435203 50-150