



Ventilatorski dihalni aparat z integrirano zaščito glave in obraza PowerCap® Infinity®, Tip: SET



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097150 SET
GTIN	5038428302722
Razred artikla	09W

Opis

Izvedba:

PowerCap® Infinity® združuje 3 vrste zaščite v enem izdelku. Ventilatorski dihalni sistem nudi zaščito dihal pred delci, industrijska varnostna čelada EVO®5 zagotavlja zaščito glave, vizir pa ščiti oči in obraz. **Obseg zaščite je mogoče razširiti z namestitvijo slušalk za zaščito sluha.**

Ventilatorski dihalni aparat: PowerCap® Infinity® zagotavlja zaščito dihal pred delci v skladu z EN 12941 TH3P z zmogljivostjo ventilatorja 160 l/min brez upora pri dihanju in rosenja vizirja. Vklj. z bajonetnim sistemom za hitro zamenjavo.

Zaščita glave: PowerCap® Infinity® temelji na industrijski varnostni čeladi EVO®5, ki izpolnjuje standard EN 397. Čelada s školjko iz ABS zagotavlja celodnevno zaščito in je zaradi sistema pasov Evolution® 3D-Adjustment™ zelo udobna.

Zaščita vida in obraza: PowerCap® Infinity nudi zaščito oči v skladu z EN 166. Vizir omogoča zaščito celotnega obraza pred letečimi delci.

Standard:

EN 397, EN 12941 Schutzstufe TH3P, EN 166.

Obseg dobave:

1× PowerCap® Infinity®, 1× akumulator, 1× polnilna postaja, 1× par filtrov za delce TH3, 1× par predfiltrrov, 1× indikator zračnega pretoka, 1× torba.

Napotek:

Upoštevajte dokument v embalaži v zvezi z izobraževalnimi videoposnetki za PowerCap® Infinity®!

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	CEA646-001-100
Vrsta izdelka	Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Pribor

Nadomestni akumulator Tip CHARGE	097155 CHARGE
Polnilna postaja in omrežni napajalnik Tip BATTERY	097154 BATTERY
Garnitura zamenljivih filtrov Tip P3	097151 P3
Nadomestni vizir Tip VISOR	097152 VISOR
Garnitura snemljivih vizirjev, 10-delna Tip FOIL	097153 FOIL
Pas za čelado Tip STRAP	097156 STRAP
Garnitura zamenljivih filtrov Tip VF	097151 VF