

Garant**Kompaktna brusna plošča, Ø 50,8 mm, Primerjava zrnatosti: 180/6****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 554061 180/6 |
| GTIN | 4067263290766 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Hitrovpeljali sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja »z enim zasukom« v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Vlaknasta brusna koprena z brusnimi zrnji, vezanimi z umetno smolo, **stisnjena oblika brusnih diskov**.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Posebno primerni za **fino brušenje in posnemanje zarobka**. Ustvari **fino obdelano površino** in zmanjšuje globino hrapave površine na vseh materialih.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete od št. 573510 naprej.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|------------|
| Stopnja preciznosti | sredstvo |
| Izvedba | 6 A medium |
| Primerjava zrnatosti | 180 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Stopnja trdote | sredstvo |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Brusno sredstvo | Običajni korund (A) |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 50,8 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 22000 min ⁻¹ |
| Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |
| Kamen | pogojno primerno | | |
| Laki | primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |

