

**Mitutoyo****Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom, Višina zarisovanja: 300mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 445136 300    |
| GTIN                  | 4946368859248 |
| Razred artikla        | 44A           |

**Opis****Izvedba:**

Meter ABSOLUTE, brez ponovne nastavitve referenčne točke po ponovnem vklopu in neomejena hitrost premikanja. Veliko in gladko delujoče ročno kolo. Zarisovalna igla s karbidno trdino in podatkovni izhod Digimatic. Velik zaslon LCD (višina števk 12 mm) za enostavno branje brez napak.

**Obseg dobave:**

Z baterijo št. 081560 vel. 357, 1 zarisovalna igla s karbidno trdino št. 443510 vel. 300.

**Dodatni pribor:**

Držalo art. 445180, podatkovni kabel art. 497080.

**Tehnični opis**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Napajanje               | Baterijsko napajanje |
| Presek merilnega stebra | 35×12 mm             |
| Dolžina osnovne ploskve | 149 mm               |
| Širina osnovne ploskve  | 100 mm               |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357                        |
| Točnost                               | 0,03 mm                           |
| Višina zarisovanja                    | 300 mm                            |
| Odčitavanje                           | 0,01 mm                           |
| Življenjska doba baterije pribl.      | 20000 h                           |
| Število vključenih baterij            | 1                                 |
| Standard                              | Tovarniški standard               |
| Višina števil                         | 12 mm                             |
| Vmesnik                               | USB-vmesnik                       |
| Vmesnik                               | Vmesnik USB                       |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti     | enkratna nastavitve ničelne točke |
| Funkcija prednastavitve               | da                                |
| Merilno orodje                        | digitalni                         |
| Kalibriranje                          | E1                                |
| Vrsta izdelka                         | Višinski merilnik in zarisovalnik |

## Storitve

|  |            |
|--|------------|
| Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm       | 024630 300 |
| DAkkS-kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm | 024640 300 |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357                                  | 081560 357 |
| Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 300 mm | 443510 300 |