



## Garnitura orodja »Robust45 Move« za mehanike 90-delna, Število orodij: 90



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680108 90
GTIN	4003773086239
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Celovita garnitura orodja s skupno 90 orodji blagovne znamke, od teh 12 podjetja KNIPEX v visoko kakovostnem kovčku za orodje. S transportno enoto in teleskopskim ročajem. Kovček iz polipropilena za najzahtevnejše pogoje: odporen proti prahu, vodoodporen in temperaturno obstojen.

#### Vsebina:

Stranske ščipalne klešče: 1 kos dolžine 160 mm

Močne stranske ščipalne klešče: 1 kos dolžine 200 mm

Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt®: 1 kos art. 731752 vel. 200

Večnamenski ključ TwinKey®: 1 kos art. 623550

Polokrogle klešče z rezalnim robom in ravnimi čeljustmi: 1 St.

Polokrogle klešče z rezalnim robom in zakrivljenimi čeljustmi: 1 St.

Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®: 1 kos art. 726620 vel. 140

Klešče papiga Cobra®: 1 kos art. 705800 vel. 250

Klešče ključ: 1 kos art. 813702 vel. 250

Univerzalno orodje za odstranjevanje izolacije ErgoStrip®: 1 kos art. 728091 vel. 8–13

Zložljivi nož za kable: 1 kos art. 844610 vel. 1

Vodna tehtnica: 1 kos dolžine 220 mm

Garnitura kovinskih ročic Zyklop, 1/4-colska: 1 kos art. 630295 vel. S (28-delni)

Garnitura 6-kotnih ključev za notranji šestkotnik z okroglo glavo in držalom: 1 kos 1,5–10 mm, 9-delni

Garnitura obročnih ključev v držalu: 1 kos 6–19 mm, 12-delni

Samodejno točkalo: 1 kos 60–130 N

Garnitura izbijačev: 1 kos, Ø 3–10 mm, 6-delni

Leseni zložljivi meter: 1 kos dolžine 2 m

Ključavničarska kladiva: 1 kos vel. 300 g

Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 668260 vel. 1; 2; 3

Izvijač za profil Pozidriv: Po 1 kos art. 668270 vel. 1; 2; 3

Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 662200 vel. 3,5; 4

Ploščati izvijač s kapo za udarjanje: Po 1 kos art. 660300 vel. 5,5; 7; 9

Izvijač za notranji Torx®: Po 1 kos, art. 625500, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Izvijač za elektroniko za profil Philips: Po 1 kos art. 668800 vel. 00; 0

Izvijač za elektroniko, ploščati: Po 1 kos art. 664600 vel. 1,5; 2,5

Kovčki za orodje: 1 kos »Robust45 Move«

#### Napotek:

**Ob dobavi je orodje v kovčku za orodje.**

## Tehnični opis

Vrsta izdelka	Garnitura orodja
---------------	------------------

## Pribor

Kompaktne ščipalne klešče za betonsko železo CoBolt®, z odprtino v rezilih Celotna dolžina 200 mm	731752 200
Večnamenski ključ TwinKey®	623550
Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® Celotna dolžina 140 mm	726620 140
Klešče papiga Cobra®, atramentirane Celotna dolžina 250 mm	705800 250
Cevni ključ Celotna dolžina 250 mm	813702 250
Univerzalno orodje za snemanje kabljskih plaščev ErgoStrip® za Ø kabla 8-13 mm	728091 8-13
Zložljivi nož za elektrikarje Tip 1	844610 1
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 28-delna Tip S	630295 S

Izvijač za profil Phillips, s stblom iz okroglega jekla Velikost križne zareze 1	668260 1
Izvijač za profil Phillips, s stblom iz okroglega jekla Velikost križne zareze 2	668260 2
Izvijač za profil Phillips, s stblom iz okroglega jekla Velikost križne zareze 3	668260 3
Izvijač za profil Pozidriv, s stblom iz okroglega jekla Velikost križne zareze 1	668270 1
Izvijač za profil Pozidriv, s stblom iz okroglega jekla Velikost križne zareze 2	668270 2
Izvijač za profil Pozidriv, s stblom iz okroglega jekla Velikost križne zareze 3	668270 3
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 3,5 mm	662200 3,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 4 mm	662200 4
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 5,5 mm	660300 5,5
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 7 mm	660300 7
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 9 mm	660300 9
Izvijači Torx® Profil Torx® TX10	625500 TX10
Izvijači Torx® Profil Torx® TX15	625500 TX15
Izvijači Torx® Profil Torx® TX20	625500 TX20
Izvijači Torx® Profil Torx® TX25	625500 TX25
Izvijači Torx® Profil Torx® TX30	625500 TX30
Izvijač za elektroniko za profil PhillipsKraftform Micro Velikost križne zareze 0	668800 0
Izvijač za elektroniko za profil PhillipsKraftform Micro Velikost križne zareze 00	668800 00
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro Širina konice b 1,5 mm	664600 1,5
	664600 2,5

Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro Širina konice  
b 2,5 mm

---