

**Garant****Univerzalna garnitura orodja 20-delna, Število orodij: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	680157 20
GTIN	4067263309185
Razred artikla	61H

**Opis****Uporaba:**

Sistemska škatla iz skoraj nezlomljive umetne mase ABS z integriranimi tečaji in 2 hitrima zapahoma. Vsa orodja so varno shranjena v posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

**Obseg dobave:**

Tračni meter s kontrolnim okencem: 1 kos art. 462201 vel. 2,5  
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: 1 kos art. 627132 vel. 9 (9-delno)  
Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 660032 vel. 2,5; 4; 5,5  
Izvijač Pozidriv: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2  
Kombinirane klešče: 1 kos art. 700940 vel. 160  
Ključavničarska kladiva: 1 kos art. 750110 vel. 200  
Delovne škarje: 1 kos art. 769240 vel. 175  
Klešče ključ: 1 kos art. 813501 vel. 180  
Univerzalni noži s segmentnimi rezili: 1 kos art. 845020

**Napotek:****Ob dobavi je orodje v škatli iz umetne mase.**

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2x3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2x6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

**Tehnični opis**

Dolžina	510 mm
Višina	61 mm
Širina	294 mm
Število delov	20
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

## Pribor

Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m	462201 2,5
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9	627132 9
Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	700940 160
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 200 g	750110 200
Delovne škarje s prevleko iz titana Celotna dolžina 175 mm	769240 175
Cevne klešče Celotna dolžina 180 mm	813501 180
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem 3 rezili, širina 18 mm	845020
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 2,5 mm	660032 2,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 4 mm	660032 4
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	660032 5,5
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667702 1
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667702 2
Sistemska škatla Tip 4	630305 4

