



## Garnitura vijačnih nastavkov KK400 RA z orodjem za uporabo 17-delna, Število delov: 17



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676212 17
GTIN	4013288222879
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo. Za vrtenje v levo in desno (s preklopno ročico). Vgrajena raglja s finim ozobjem (80 zob/povratni kot 4,5°) poenostavi in pospeši vijačenje brez zahtevnega ponovnega nastavljanja. Z držalom za vijačne nastavke Rapidaptor.

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

#### Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 674200, vel. 2/89; 3/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos št. 674220, vel. 2/89; 3/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos art. 674247 vel. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos art. 674250 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Vijačni nastavki, dolžina 89 mm, E 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos št. 674260 vel. 5,5/89

Ročaj za izvijač: 1 kos art. 676657 vel. 6,3

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	KK 400 RA garnitura 1
Pogonski profil	6-robi izvijač

Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torx®
6-kotno držalo vijačnega nastavka	E 6,3
Orodje za upravljanje	Držalo za izvijače
Orodje za upravljanje	Raglja za vijačne nastavke, 1/4-colski
Orodje za upravljanje	Raglja za vijačne nastavke, 1/4-colski
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

## Pribor

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/89 mm	674200 2/89
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/89 mm	674200 3/89
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/89 mm	674220 2/89
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/89 mm	674220 3/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik/celotna dolžina 3/89 mm	674247 3/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik/celotna dolžina 4/89 mm	674247 4/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik/celotna dolžina 5/89 mm	674247 5/89
Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik/celotna dolžina 6/89 mm	674247 6/89
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX10 mm	674250 TX10
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX15 mm	674250 TX15

Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX20 mm	674250 TX20
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX25 mm	674250 TX25
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX30 mm	674250 TX30
Vijačni nastavek za Torx®, dolgi, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® / celotna dolžina TX40 mm	674250 TX40
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4 cole E 6,3 Širina konice/celotna dolžina 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Držalo s t-ročajem za 1/4-colske vijačne nastavke vgrajeno ragljo in hitroopenjalno glavo 6-kotno držalo 6,3 mm	676657 6,3